

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Mikroakryl, midi, szer. 10 cm, wys. runa 6 mm, z rączką 2K

Model:

0122-283010

EAN:

5905061077778

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Mikroakryl midi o szerokości 15 cm i wysokości runa 6 mm, z rączką 2K, jest przeznaczony do malowania bardzo gładkich powierzchni farbami emulsyjnymi, emaliami i lakierami wodorozcieńczalnymi.

Wałek stosuje się do malowania drzwi, boazerii, elementów metalowych i betonu. Bardzo dobrze sprawdzi się również do malowania podłóg lakierami na bazie wodnej. Poszycie wałka jest wykonane z wysokogatunkowego, ciągłego włókna poliestrowego. Poszycie Mikroakryl zapewnia efekt super gładkiej powierzchni.

Wałek midi o średnicy 30 mm najlepiej sprawdza się przy malowaniu niewielkich powierzchni i przy pracach wykończeniowych, np. malowaniu krawędzi, wnęk okiennych i innych wąskich fragmentów ścian czy parkietów. Do wałków midi pasują rączki o średnicy drutu \varnothing 6 mm.

Wałek jest wyposażony w ergonomiczną rączkę dwukomponentową. Specjalnie wyprofilowany uchwyt rączki jest wykonany z tworzywa połączonego z wysokiej jakości gumą. Dzięki warstwie gumy nie wyslizguje się z dłoni podczas malowania. Długi drut ułatwia dotarcie do trudno dostępnych fragmentów ścian i sufitów. Solidne wykonanie sprawia że rączka jest bardzo trwała, można jej używać wielokrotnie. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".



2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:

NIE

Waga netto:

0.19 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

41.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11 cm

Seria poszycia:

Mikroakryl

Duo System:

NIE

Typ poszycia:

dzianina

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

2K

Średnica drutu montażowego:

6 mm

Szerokość montażowa:

10 cm

Runo:

6 mm

Średnica wałka:

30 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, farby lateksowe, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

System mocowania wałka:

europejski

Wałek z rączką:

TAK

Powierzchnia:

gładka

Rodzaj poszycia:

mikrofibra



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

• Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.