



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select rączka do wałka malarskiego, Ø 8 mm, szer. 25 cm, dł. 29 cm, uchwyt 3K

Model:

0140-150825K

EAN:

5905061101862

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Hardy Select Rączka do Wałka Malarskiego – Precyzja i Komfort w Malowaniu

Profesjonalna rączka do wałka malarskiego Hardy Select to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto ceni sobie precyzję i wygodę podczas malowania. Dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznemu designowi, praca z wałkiem staje się łatwa i przyjemna.

Hardy Select - Rączka do wałka malarskiego

Ø 8 mm, szerokość 25 cm, długość 29 cm, uchwyt 3K

Cechy produktu:

1. Solidny drut Ø 8 mm: Wykonany z wytrzymałej stali, zapewnia stabilność i trwałość, idealny do intensywnego malowania.
2. Szerokość 25 cm: Doskonała do malowania dużych powierzchni, takich jak ściany i sufity, zapewniając szybkie pokrycie dużych obszarów.
3. Długość 29 cm: Zapewnia pełną kontrolę i komfort podczas malowania, umożliwiając precyzyjne prowadzenie wałka.
4. Ergonomiczny uchwyt 3K: Trójskładnikowa technologia materiału (3K) łączy wygodę, antypoślizgowość i trwałość, co zapewnia wysoki komfort pracy.

Korzyści z użytkowania:

1. **Wydajność i efektywność:** Szerokość 25 cm pozwala na szybkie malowanie dużych powierzchni, co znacząco skraca czas wykonania pracy.
2. **Komfort pracy:** Uchwyt 3K zapewnia pewny, ergonomiczny chwyt, co zmniejsza zmęczenie dłoni, umożliwiając długotrwałe użytkowanie bez dyskomfortu.
3. **Precyzyjna kontrola:** Długość 29 cm umożliwia wygodne manewrowanie wałkiem, zapewniając równomierne nanoszenie farby na malowane powierzchnie.
4. **Trwałość i odporność:** Wysokiej jakości materiały gwarantują, że rączka będzie służyć przez długi czas, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dlaczego warto zaufać?

- **Precyzyjne wykonanie:** Rączka została zaprojektowana i przetestowana, aby zapewniać doskonałą jakość i efektywność, zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.
- **Marka:** Hardy Select to sprawdzona marka, której produkty są cenione za wysoką jakość, trwałość i niezawodność.
- **Ergonomia:** Dzięki technologii uchwytu 3K, narzędzie zapewnia wygodę użytkowania i pewny chwyt, nawet podczas długotrwałej pracy.
- **Wytrzymałość:** Rączka została wykonana z solidnych materiałów, które zapewniają jej odporność na zużycie i uszkodzenia mechaniczne.

To narzędzie, które sprawi, że malowanie stanie się łatwiejsze, szybsze i bardziej komfortowe!





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

czarny / żółty

Waga netto:

0.241 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3.5 cm

Długość całkowita [cm]:

28 cm

Szerokość całkowita [cm]:

26 cm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki:

na wcisk

Materiał uchwytu:

plastik i guma

Typ uchwytu:

3K

Regulacja długości:

NIE

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

25 cm

Typ drutu:

stal ocynkowana

System mocowania wałka:

europejski



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.